


**TBP 520**  
для тарелок

 500x500 мм  
18-20 тарелок  
синий

**TBT 59**  
для подносов

 500x500 мм  
серый

**TBC 5**  
для приборов

 500x500 мм  
синий

**TBG 525**  
для стаканов

 500x500 мм  
25 бокалов  
Ø90 мм  
синий

**TBG 516**  
для стаканов

 500x500 мм  
16 бокалов  
Ø113 мм  
серый

**TBG 536**  
для стаканов

 500x500 мм  
36 бокалов  
Ø74 мм  
зеленый


**TBG 5**  
для стаканов

 500x500 мм  
синий

**TBG 59**  
для стаканов

 500x500 мм  
9 бокалов  
Ø150 мм  
бежевый

**TBG 549**  
для стаканов

 500x500 мм  
49 бокалов  
Ø63 мм  
красный

**TOE 5**  
надстройка  
для кассет

 500x500 мм  
синий


**TBC R**  
для приборов

 110x125 мм  
серый

## Как подобрать кассету для стаканов?




Определите максимальный диаметр бокала. Это может быть либо корпус, либо основание. На схеме ниже подберите отсек, подходящий для вашего бокала.





Измерьте высоту бокала и округлите значение. Так вы определите необходимую высоту стойки.  
Например: для стекла высотой 175 мм потребуется высота стойки 200 мм.



Определив диаметр и высоту вашего стакана вы сможете выбрать правильную кассету.  
Например: если ваше стекло имеет высоту 175 мм и диаметр 80 мм, для него потребуется кассета из 25 отсеков высотой 200 мм.

